



TRM692G



Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	quicklink
-----------------------------	-----------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung	Ja
--------------------------------	----

Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom	3 A
------------------	-----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm ²

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----