



TRM692G



Module 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés quicklink

Connectivité

Système bus radio-KNX Oui

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle Oui

Matières

Couleur Gris clair

Courant électrique

Courant de commutation max. 3 A

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 1.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules 0

Textes

Fonction Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes
Fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio
Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Type de raccordement Avec bornes surélevées à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui