



TRM692G



KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit

Technische karakteristieken

Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Ja

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening Ja

Elektrische Stroom

Max. schakelstroom 3 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.5 - 1.5 mm²

Doorsnede stijve geleider 0.5 - 2.5 mm²

Capaciteit

Aantal modules 0

Teksten

Functie Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes
De herhaalfunctie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten
Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Aansluitwijze Met schroefliftklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform Ja