



TRM692G



**Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A**

**Technische Eigenschaften**

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus quiclink

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Werkstoff**

Farbe Lichtgrau

**Ausstattung**

Mit Schieber für Handschaltung Ja

**Elektrischer Strom**

Max. Schaltstrom 3 A

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -10 - 50 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Texte**

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen  
Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar  
Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Anschlussart Mit Schraub-Liftklemmen

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja