



TRM692G



### Module 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio

#### Caractéristiques techniques

##### Réglages

Modes de configuration supportés quicklink

##### Connectivité

Avec système bus radio-KNX Oui

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Équipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle Oui

##### Matière

Couleur Gris clair

##### Courant électrique

Courant de commutation max. 3 A

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre de modules 0

##### Textes

Fonction Fonctions supplémentaires faciles: +6 scènes  
Fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio  
Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Type de raccordement Avec bornes surélevées à vis

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui