



TRM692G



Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita veneziane 3A

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata quicklink

Connettività

Con sistema bus radio KNX Si

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Materiali

Colore Grigio chiaro

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale Si

Corrente

Max. corrente di commutazione 3 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 50 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.5 - 1.5 mm²

Sezione conduttore rigido 0.5 - 2.5 mm²

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Testo

Funzione Funzioni supplementari semplici: +6 scenari
Funzione ripetitore per aumentare la portata radio
Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Tipo di connessione Con morsetti a sollevamento a vite

Sostenibilità

Conformità ROHS Si