



TRM692G



Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus quicklink

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung Ja

Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom 3 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 50 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 1.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 2.5 mm²

Kapazität

Anzahl Module 0

Texte

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen
Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar
Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Anschlussart Mit Schraub-Liftklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja