



TRM692G



Micro módulo 2E + 1S estores RF

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado quicklink

Conetividade

Sistema bus RF KNX Sim

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Equipamento

Com comando manual Sim

Materiais

Cor Cinzento-claro

Corrente elétrica

Corrente máx. de comutação 3 A

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 50 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível 0.5 - 1.5 mm²

Secção transversal de condutor rígido 0.5 - 2.5 mm²

Capacidade

Número de módulos 0

Texto

Função Funções adicionais simples: +6 cenários
A função de repetição pode ser ativada para aumentar o alcance
do rádio
Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

Tipo de ligação Terminais com parafusos sobrelevados

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim