



TRM692G



Aktor za žaluzine 1-struki/binarni ulaz 2-struki, PŽ, 3A, KNX, RF

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije quicklink

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Da

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Materijali

Boja Svijetlo siva

Oprema

Sa mogućnošću ručnog isklopa Da

Električna struja

Maks. struja uklapanja/isklapanja 3 A

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 50 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.5 - 1.5 mm²

Presjek krutog provodnika 0.5 - 2.5 mm²

Kapacitet

Broj modula 0

Tekst

Funkcija Easy dodatne funkcije: +6 scena
Funkcija ponavljanja može se aktivirati za povećanje radijskog dometa
Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)

Vrsta veze Sa uvrtnim lift stezaljkama

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da