



HR535

Fehlerstromschutz-Relais 30mA-3A mit Zeitverzögerung LCD Anzeige 4 Kanal Typ A

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsfehlerstrom I _{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	750 mA
	1000 mA
	1500 mA
	2000 mA
	3000 mA
	5000 mA
	10000 mA
	30000 mA

Ringkörper: Zulässige Überlastung	30 kA/100 ms
-----------------------------------	--------------

Ausstattung

Erforderliche Wandler für Fehlerstromschutz	Ja
---	----

Sicherheit

Fehlerstromtyp	A HI
----------------	------

Einstellungen

Differenzialschutzverzögerung	0,1 s
Einstellbare Zeitverzögerung	Ja

Abmessungen

Max. Länge der Verbindung zwischen Empfänger und Sender	25 m und 50 m Twisted-Pair-Kabel
---	----------------------------------