



HR535

### Fehlerstromschutz-Relais 30mA-30A mit Zeitverzögerung LCD Anzeige 4 Kanal Typ A

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Bemessungsfehlerstrom Idn

30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
750 mA
1000 mA
1500 mA
2000 mA
3000 mA
5000 mA
10000 mA
30000 mA

Ringkörper: Zulässige Überlastung

30 kA/100 ms

#### Ausstattung

Erforderliche Wandler für Fehlerstromschutz

Ja

#### Sicherheit

Typ des Fehlerstromschutzes

A HI

#### Einstellungen

Differenzialschutzverzögerung

0,1 s

Einstellbare Zeitverzögerung

Ja

#### Abmessungen

Max. Länge der Verbindung zwischen Empfänger und Sender

25 m und 50 m Twisted-Pair-Kabel