



HR535

Relé dif., sensib. reg. de 0,03 a 3A, salida 50%, LCD, test/rearme, 4 vías

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente diferencial asignada I <sub>dn</sub>	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	750 mA
	1000 mA
	1500 mA
	2000 mA
	3000 mA
	5000 mA
	10000 mA
	30000 mA

Toroidales: Sobrecarga permitida	30 kA/100 ms
----------------------------------	--------------

**Equipo**

Con toroide de fuga a tierra	Sí
------------------------------	----

**Seguridad**

Tipo de corriente residual	A HI
----------------------------	------

**Configuración**

Temporización de la corriente residual	0,1 s
Retardo de tiempo ajustable	Sí

**Dimensiones**

Distancia máxima de conexión entre receptor y emisor	Par trenzado de 25 m y 50 m
--	-----------------------------