



HR535

Relé dif., sensib. reg. de 0,03 a 30A, salida 50%, LCD, test/rearme, 4 vías

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente diferencial asignada ldn	30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 750 mA 1000 mA 1500 mA 2000 mA 3000 mA 5000 mA 10000 mA 30000 mA
Toroidales: Sobrecarga permitida	30 kA/100 ms

#### Equipo

Con toroide de fuga a tierra	Sí
------------------------------	----

#### Seguridad

Tipo de corriente residual	A HI
----------------------------	------

#### Configuración

Temporiz. de la protección diferencial	0,1 s
Retardo de ajuste	Sí

#### Dimensiones

Distancia máxima de conexión entre receptor y emisor	Par trenzado de 25 m y 50 m
--	-----------------------------