



HR535

Rele' diff. reg. 0.03-30 A temp. 0,1-5s tipo A display LCD 4 Vie 3 moduli din

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

Sensibilità  $I\Delta n$

30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
750 mA
1000 mA
1500 mA
2000 mA
3000 mA
5000 mA
10000 mA
30000 mA

Toroidi: Sovraccarico ammesso

30 kA/100 ms

#### Equipaggiamento

Con toroide differenziale

Si

#### Protezione

Tipo di corrente residua

A HI

#### Impostazioni

Tempo d'intervento differenziale

0,1 s

Ritardo regolabile

Si

#### Serie

Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmettitore

25m e 50m doppino telefonico