



HR535

### Relé dif. tipo A/HI (4 canais) 0,03-30A

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente de funcionamento residual nominal Idn

30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
750 mA
1000 mA
1500 mA
2000 mA
3000 mA
5000 mA
10000 mA
30000 mA

Toroides: Sobrecarga permitida

30 kA/100 ms

##### Equipamento

Com toróide de fuga à terra

Sim

##### Índice de proteção

Tipo de corrente residual

A HI

##### Modo de configuração

Atraso de tempo da corrente diferencial

0,1 s

Atraso de tempo ajustável

Sim

##### Dimensões

Distância máxima da ligação entre receptor e emissor

Par entrançado de 25 m e 50 m