



HR535

Jordfelsrelä 0,03-30A TIDSFÖRDRÖJNING 50% LCD-TEST 4 CT

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Nominell felström I _{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	750 mA
	1000 mA
	1500 mA
	2000 mA
	3000 mA
	5000 mA
	10000 mA
	30000 mA

Toroider: Tillåten överlast	30 kA/100 ms
-----------------------------	--------------

Säkerhet

Läckströmstyp	A HI
---------------	------

Utrustning

Med summaströmstrafo	Ja
----------------------	----

Inställningar

Tidsfördröjning av jordfelsbrytare	0,1 s
Justerbar tidsfördröjning	Ja

Dimensioner

Maximalt anslutningsavstånd mellan mottagare och sändare	25 m till 50 m twisted pair
--	-----------------------------