



HR526

Relè differenziale regolabile e temporizzabile tipo A LCD 1 via 3 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Corrente

Sensibilità $I_{\Delta n}$	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	750 mA
	1000 mA
	1500 mA
	2000 mA
	3000 mA
	5000 mA
	10000 mA
	30000 mA

Toroidi: Sovraccarico ammesso	30 kA/100 ms
-------------------------------	--------------

Equipaggiamento

Con toroide differenziale	Si
---------------------------	----

Protezione

Tipo di corrente residua	A HI
--------------------------	------

Impostazioni

Tempo d'intervento differenziale	0,1 s
----------------------------------	-------

Ritardo regolabile	Si
--------------------	----

Serie

Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmettitore	25m e 50m doppino telefonico
---	------------------------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
---------------	----

Conformità REACh - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----