



FB52LE

Brandschutzschrank, univers, 898 x 648 x 349 mm, 30 Minuten

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	898 mm
Breite	648 mm
Tiefe	349 mm
Materialdicke Seitenwand	70 mm

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	EI30
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Lackiert
Werkstoff	Steinwolle

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
---------------	---

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja