



FB41LE

Armoire protégée contre le feu, univers, 748 x 398 x 349 mm, 30 min

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	748 mm
Largeur	398 mm
Profondeur	349 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	70 mm

##### Sécurité

Classe de résistance au feu	EI30
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Équipement

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

##### Installation, montage

Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non

##### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Laqué
Matière	Laine minérale

##### Équipement

Nombre rangées	4
----------------	---

##### Matière

Finition	Mat
----------	-----

##### Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

##### Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui