



FB62SE



**Obudowa wisząca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 1048x648mm**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	1048 mm
Szerokość	648 mm
Głębokość	349 mm
Grubość ścianki bocznej	70 mm

**Bezpieczeństwo**

Klasa odporności ogniowej	EI90
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

**Sprzęt**

Liczba sekcji w poziomie	2
Liczba otworów płyty kołnierzej	4

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

**Materiały**

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Lakierowany
Materiał	Wełna mineralna

**Sprzęt**

Liczba rzędów	6
---------------	---

**Materiały**

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	250 A
-----------------	-------

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak