



FB23LE

Brandschutzschrank, univers, 2048 x 898 x 349 mm, 30 Minuten

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	2048 mm
Breite	898 mm
Tiefe	349 mm
Materialdicke Seitenwand	70 mm

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	EI30
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Lackiert
Werkstoff	Steinwolle

Ausstattung

Anzahl Reihen	12
---------------	----

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	250 A
--------------------	-------

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja