



FB23LE

Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 898 x 349 mm, 30 min

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	2048 mm
Largeur	898 mm
Profondeur	349 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	70 mm

Sécurité

Classe de résistance au feu	EI30
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6

Installation, montage

Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Laqué
Matériau	Laine minérale

Équipement

Nombre rangées	12
----------------	----

Matériau

Finition	Mat
----------	-----

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui