


FB42SE



**Brandschutzschrank, univers, 748 x 648 x 349 mm, 90 Minuten**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	748 mm
Breite	648 mm
Tiefe	349 mm
Materialdicke Seitenwand	70 mm

**Sicherheit**

Feuerwiderstandsklasse	EI90
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Lackiert
Werkstoff	Steinwolle

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	4
---------------	---

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
-----------	------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	250 A
-----------	-------

**Spannung**

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja