



LNH3630MK

**Mespatroon NH3 630 A 500 V gG combimelder, geïso. opgestelde trekoren**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----

**Zekering**

Zekeringsgrootte	NH3
Kenmerken zekering	gG

**Spanning**

Type voeding	AC
Nominale spanning Ue	500 - 500 V
Nominale spanning bij AC 50 Hz	500 - 500 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------

**Gebruiksvoorwaarden**

Geïsoleerd	Ja
------------	----

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1	120 kA
---	--------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	43,10 W
----------------------------------	---------

**Afmetingen**

Hoogte	150 mm
Breedte	66 mm
Diepte	80 mm

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja