



LNH3630MK

Mespatroon NH3 630 A 500 V gG combimelder, geïso. opgestelde trekoren

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

Zekering

| | |
|--------------------|-----|
| Zekeringsgrootte | NH3 |
| Kenmerken zekering | gG |

Spanning

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Type voeding | AC |
| Nominale spanning Ue | 500 - 500 V |
| Nominale spanning bij AC 50 Hz | 500 - 500 V |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 630 A |
|-----------------|-------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|------------|----|
| Geïsoleerd | Ja |
|------------|----|

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 | 120 kA |
|---------------------------------------------------------|--------|

Vermogen

| | |
|----------------------------------|---------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 43,10 W |
|----------------------------------|---------|

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Hoogte | 150 mm |
| Breedte | 66 mm |
| Diepte | 80 mm |

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |