



7341236089

Toma SCHUKO completa, berker Q.x, blanco polar

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 250 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Aterciopelado

Material Duroplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 43 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 31 mm

Profundidad del montaje 32 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conexión Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje de garra
Conexión con tornillos

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente SCHUKO

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Capacidad

Número de módulos 1

Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK02

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Funciones

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional No

Identificación

Con impresión No

Texto

Tapa Placa central

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental

Tipo de conexión Con terminales atornillados

Características técnicas

Q.x

Sostenibilidad

Sin halógenos	Si
---------------	----

Conforme RoHS	Si
---------------	----
