



7341236089

Presa SCHUKO Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Vellutato

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 43 mm

Profondità delle scatole da incasso 31 mm

Profondità di installazione 32 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino
Raccordo a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Resistenza agli urti IK IK02

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Identificazione

Con stampa No

Testo

Custodia Piastra centrale

Protezione Protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Senza alogeni

Si

Conformità ROHS

Si
