



LV8ZW1000

**Eingangsstromwandler LV NH123 1000/5A 5VA Klasse 1**

**Technische Eigenschaften**

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

**Leistung**

Leistung	5 VA
----------	------

**Abmessungen**

Breite	65 mm
Tiefe	35 mm
Höhe der Öffnung	66 mm
Breite der Öffnung	32 mm

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Drahtanschluss
-----------------------	----------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Elektrischer Strom**

Maximalstrom Primärseite	1000 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja