



LV8Z00W150K05S

Transfo. de Courant 1 phase LV NH00 185mm 150/5A 2,5VA Classe 0,5S

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	0.5 S
---------------------	-------

Puissance

Puissance	2.50 VA
-----------	---------

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	21 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	50 mm
Hauteur de l'ouverture	12.50 mm
Largeur de l'ouverture	21 mm

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement filaire
----------------------------	----------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-40 - 70 °C

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant Max au primaire	150 A
Courant Max au secondaire	5 A

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui