



LV8ZW1000

**Eingangsstromwandler LV NH123 1000/5A 2,5VA Klasse 0,5S**

**Technische Eigenschaften**

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse	0.5 S
--------------------	-------

**Leistung**

Leistung	2,50 VA
----------	---------

**Abmessungen**

Breite	65 mm
Tiefe	35 mm
Höhe der Öffnung	12,50 mm
Breite der Öffnung	30,50 mm

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 75 °C

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Elektrischer Strom**

Maximalstrom Primärseite	300 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja