



LV8ZW1000

Eingangsstromwandler LV NH123 1000/5A 2,5VA Klasse 0,5S

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse	0.5 S
--------------------	-------

Leistung

Leistung	2.50 VA
----------	---------

Abmessungen

Breite	65 mm
Tiefe	35 mm
Höhe der Öffnung	66 mm
Breite der Öffnung	32 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Drahtanschluss
-----------------------	----------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	1000 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja