



LV8Z00W150

Stromwandler Messrichtung (Bezug) fv+ NH00 185mm 150/5A 5VA Klasse 1

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Leistung

Leistung	5 VA
----------	------

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung	21 mm
Breite	50 mm
Tiefe	50 mm
Höhe der Öffnung	12,5 mm
Breite der Öffnung	21 mm

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Bemessungs-Stehwechselfspannung (Effektivwert)	3000 V
--	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 4 mm ²

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Elektrischer Strom

Bemessungs-Primärstrom (I _{pr})	150 A
Bemessungs-Sekundärstrom (I _{sr})	5 A

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja