



7341357006

**Presa SCHUKO Berker K.1 antracite opaco, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Corrente**

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Materiali**

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42 mm
Profondità delle scatole da incasso	31 mm
Profondità di installazione	32 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No

**Accessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

**Identificazione**

Con stampa	No
------------	----

**Testo**

Custodia	Piastra centrale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

**Adatto per**

K.x

---

**Sostenibilità**

Conformità ROHS

Si

---