



7341357006

### Presa SCHUKO Berker K.1 antracite opaco, verniciato

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Materiali

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Antracite               |
| Codice RAL            | 7021                    |
| finitura superficiale | Opaco                   |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Verniciato              |

##### Serie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Altezza                             | 71 mm |
| Larghezza                           | 71 mm |
| Profondità                          | 42 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 31 mm |
| Profondità di installazione         | 32 mm |

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Connettività

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tipo di connessione             | Terminale a vite   |
| Tipo di montaggio/installazione | Montaggio a uncino |

##### Equipaggiamento

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa     | Schuko P30 / Universale |
| Inserto centrale ruotato           | No                      |
| Con coperchio a cerniera           | No                      |
| Con spinotto di protezione rotondo | No                      |
| Con lampada di segnalazione        | No                      |

##### Acessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

##### Protezione

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Sì   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP20 |

##### Funzioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

##### Identificazione

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

##### Testo

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Custodia            | Piastra centrale                     |
| Protezione          | Protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetti a sollevamento a vite   |

**Sostenibilità**

Conformità ROHS

Si