Productdatablad
6147438982



6147438982

WCD RA, steek, berker S.1, wit, glz.

Technische eigenschappen

Spanning	
Nominale spanning	250 V
Stroom / temperatuur	
Nominale stroom IN	16 A
Frequentie	
Frequentie	50 - 50 Hz
Materiaal	
Kleur	Wit
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 1013
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Afmetingen	
Hoogte	70,90 mm
Breedte	70,90 mm
Diepte	41,50 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
Aansluiting	
Type connector/steker	Steekklem
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Inbouwmontage
Aansluitmogelijkheden	
Aansluitwijze	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Nee
Aansluitwijze	Schroefbevestiging
Samenstelling	
Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Nee
Capaciteit	
Aantal modulen	1
Veiligheid	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Functies	
Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee
Identificatie	
Met opdruk	Nee

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja