



WXD103N

## Rocker for socket 2P+E gallery with light night

### Technische karakteristieken

#### Architectuur

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Materiaal

Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

#### Afmetingen

Hoogte	9 mm
Diepte	17,20 mm

#### Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

#### Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

#### Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

#### Geschikt voor

Hager gallery	
---------------	--

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja