



3965838992

Enjolveur ac. cc pr. pc ac. terre, ac. pro renf. B.Kwadrat, blanc brill.

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Enjolveur
---------------------------	-----------

Matières

Couleur	Blanc
Code RAL	1013
Finition de la surface	Brillant
Matière	Duroplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	55 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	35 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Identification

r Disposition d'assemblage	Obturbateur
----------------------------	-------------

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui