



6167038982

**Steckdose ohne Schutzkontakt S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Weiß        |
| RAL Nummer | 1013        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Höhe             | 71 mm |
| Breite           | 71 mm |
| Anzahl Einheiten | 1     |
| Einbautiefe      | 32 mm |

**Anschluss**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |
|-----------------------|-------------|

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Konnektivität**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Anschlussart           | Steckanschluss     |
| Mit Krallenbefestigung | Ja                 |
| Montageart             | Schraubbefestigung |

**Ausstattung**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | ohne Schutzkontakt |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein               |
| Mit Klappdeckel                 | Nein               |
| Mit Signallampe                 | Nein               |
| Mit Schloss                     | Nein               |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz  | Nein |
| Stoßfestigkeit IK              | IK02 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

---

**Texte**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Abdeckung    | Zentralplatte                  |
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Steckklemme                |

---

**Geeignet für**

S.x/B.x

---

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |