



XEV304

Gestor dinamico monofásico

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	230 - 230 V
-----------------	-------------

Equipo

Con interfaz de comunicación	Sí
Con liberación de emergencia en caso de corte de corriente	No

Dimensiones

Dimensiones	88 x 54 mm
Altura	88 mm
Anchura	54 mm
Profundidad	60 mm

Conectividad

Número de puntos de carga	1
---------------------------	---

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí