



WXF473T

**gallery Tom. múltip. Schuko x3, alumínio**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Tensão**

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiais**

Cor	Titânio
Código RAL	9006
Acabamento	Brilhante
Material	Metal Plástico

**Dimensões**

Altura	42,50 mm
Largura	135 mm
Profundidade	45 mm
Número de unidades	3
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	50 mm

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Connectividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem de clique

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos	6
-------------------	---

**índice de proteção**

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP21

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada

<b>Adequado para</b>	
Hager gallery	

<b>Sustentabilidade</b>	
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim