



WXF473T

Trostruka utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, titanij

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Napon

Nazivni napon 250 - 250 V

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Titanij           |
| RAL kod         | 9006              |
| Obrada površine | Sjajno            |
| Materijal       | Metal<br>Plastika |

##### Dimenzije

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Visina                            | 42,50 mm |
| Širina                            | 135 mm   |
| Dubina                            | 45 mm    |
| Broj jedinica                     | 3        |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 50 mm    |

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Povezivost

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Vrsta veze    | Vijčana stezaljka |
| Vrsta montaže | Uklopna montaža   |

##### Oprema

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Vrsta priključaa/utikača za utičnicu      | SCHUKO |
| Rotirani centralni umetak                 | Ne     |
| Sa zglobnim poklopcem                     | Ne     |
| Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje | Ne     |
| Sa signalnom lampom                       | Ne     |
| Sa bravom                                 | Ne     |

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Kapacitet

Broj modula 6

##### Sigurnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Sa pojačanom zaštitom od kontakta | Ne   |
| Otpornost na udarce IK            | IK05 |
| Ingress Protection (IP) klasa     | IP21 |

##### Tekst

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Otisak  | Bez otiska/natpisa             |
| Zaštita | Poboljšana zaštita od kontakta |

##### Pogodno za

Hager gallery

**Održivost**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |