




13303505

Okvir, 3-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, svijetlosiva mat

Tehničke karakteristike

Materijali

Boja	Siva
Obrada površine	Sjajno Mat
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Širina	55 mm
Broj jedinica horizontalno	3
Broj jedinica vertikalno	1

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 30 °C
-------------------	-------------

Tekst

Način instalacije	Sa pričvršćivanjem stezaljkom/vijcima Sa adapterom za montažu i plombiranje Za podžbuknu montažu i montažu u šuplji zid Za horizontalnu montažu
-------------------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da