



13293515

Rahmen 2f senkrecht für UP-Montage, mit Dichtung W1 grau

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl der Einsätze	2
Anzahl Module	2

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	154 mm
Tiefe	38 mm
Anzahl der Einheiten horizontal	1
Anzahl der Einheiten vertikal	2

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Mit Klemm-/Schraubbefestigung Mit Montageadapter und Dichtung Für Unterputz- und Hohlwandmontage Für senkrechte Montage
------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja