



XEM470

Energy Management Controller flow

Caractéristiques techniques

Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V
------------------	-------------

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	3
-----------------------------	---

Dimensions

Largeur	70 mm
---------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Connectivité

Type de montage	Adaptateur de rail DIN
-----------------	------------------------

Mode de transmission	Ethernet
----------------------	----------

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Equipement

Interface du système	Ethernet
----------------------	----------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----