



XEM470

Energy Management Controller - Flow

Características técnicas

Tensión

Tensión de entrada	230 - 230 V
--------------------	-------------

Corriente eléctrica

Número de circuitos de entrada	3
--------------------------------	---

Dimensiones

Anchura	70 mm
---------	-------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Conectividad

Tipo de montaje	Adaptador de carril DIN
Modo de transmisión	Ethernet

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 55 °C
-------------------------------	-------------

Equipo

Interfaz del sistema	Ethernet
----------------------	----------

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----