



XEM470

Energiemanagement Controller flow R2

Technische Eigenschaften

Spannung

Eingangsspannung 230 - 230 V

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 3

Abmessungen

Breite 70 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Konnektivität

Montageart Hutschienenadapter

Übertragungsart Ethernet

Installation, Montage

Montage auf Hutschiene

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

Ausstattung

System Schnittstelle Ethernet

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja