



XEM470

EVCS flow Kontroler dla wittty solar

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	230 - 230 V
-----------------------------	-------------

Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych	3
----------------------------	---

Wymiary

Szerokość	70 mm
-----------	-------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Łączność

Rodzaj montażu	Adapter do montażu na szynie DIN
----------------	----------------------------------

Tryb transmisji	Ethernet
-----------------	----------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Sprzęt

Interfejs systemowy	Ethernet
---------------------	----------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----