



XEM470

flow - Controlador Gestão Energia

Características técnicas

Tensão

Tensão de entrada	230 - 230 V
-------------------	-------------

Corrente elétrica

N.º de circuitos de entrada	3
-----------------------------	---

Dimensões

Largura	70 mm
---------	-------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Conetividade

Tipo de montagem	Adaptador de calha DIN
Modo de transmissão	Ethernet

Instalação, montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 55 °C
------------------------------	-------------

Equipamento

Interface do sistema	Ethernet
----------------------	----------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----