



XEM470

Flow energy menadžer

Tehničke karakteristike

Napon

Ulazni napon 230 - 230 V

Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova 3

Dimenzije

Širina 70 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Povezivost

Vrsta montaže Adapter za DIN šinu

Način prijenosa Ethernet

Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -25 - 55 °C

Oprema

Sistemski interfejs Ethernet

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da