



XEM470

Energy Managment Controller

Technické vlastnosti

Napětí

Vstupní napětí 230 - 230 V

Elektrický proud

Počet vstupních obvodů 3

Rozměry

Šířka 70 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Konektivita

Druh montáže Adaptér na lištu DIN

Režim přenosu Ethernet

Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 55 °C

Vybavení

Systémové rozhraní Ethernet

Udržitelnost

V souladu se směrnici RoHS Ano